© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Оставляем за собой все права

www.gira.com

Кнопочный выключатель 10 АХ 250 В~с расположенной прямо клавишей Универсальный выключатель / проходной выключатель

GIRA Техпаспорт



Спецификация		Арт. №	Упаковочная единица	Система	цен EAN
	Белый глянцевый	0121 201	1/5	01	4010337052692
	Белый матовый	0121 27	1/5	01	4010337029311
	Антрацитовый	0121 28	1/5	11	4010337029335
	Цвет «алюминий»	0121 26	1	11	4010337029328
	Черный матовый	0121 005	1	11	4010337037972
	Серый матовый	0121 015	1	11	4010337077091
	Нержавеющая сталь	0121 600	1/5	11	4010337021261

Технические характеристики

Глубина установки: 28 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Bt

GIRA Техпаспорт

catalogue.gira.com

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Оставляем за собой все права

www.gira.com