

Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с накладкой и клавишей
Перекрестный выключатель



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0127 40	1/5	01	4010337127406
 Серый	0127 42	1/5	11	4010337127420
 красный	0127 43	1/5	11	4010337127437
 Синий	0127 46	1/5	11	4010337127468
 Черный	0127 47	1/5	11	4010337127475

Технические характеристики

Глубина установки:	28 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²
Номинальная мощность	
- LEDi/ CFLi:	100 Вт

Указания

- Если для этого выключателя нужна подсветка, предусмотрите контрольный выключатель.