

Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с накладкой и клавишей двойной
Проходной выключатель, 2-клавишн.



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0128 40	1/5	01	4010337128403
 Серый	0128 42	1/5	11	4010337128427
 красный	0128 43	1/5	11	4010337128434
 Синий	0128 46	1/5	11	4010337128465
 Черный	0128 47	1/5	11	4010337128472

Технические характеристики

Глубина установки

- 0125 ... 28 мм
- 0128 ... 32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов

- для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм²

Номинальная мощность

- LEDi/ CFLi: 100 Вт