


**Вставка клавишного контрольного выключателя
10 AX 250 В~ с встроенным светодиодным элементом подсветки оранжевого цвета 230 В~ двухканальный выключатель
Двухканальный выключатель**



| Спецификация | Арт. № | Упаковочная единица | Система цен | EAN |
|--|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  Двухканальный выключатель | 0145 00 | 10 | 01 | 4010337041801 |

Технические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Глубина установки: | 32 мм |
| Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до: | 2,5 мм ² |
| Номинальная мощность - LED/ CFL: | 100 Вт |