

## Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с защитой от перенапряжения



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0451 40	1/5	02	4010337451402
 Серый	0451 42	1/5	02	4010337451426
 красный	0451 43	1/5	02	4010337451433
 Синий	0451 46	1/5	02	4010337451464
 Черный	0451 47	1/5	02	4010337451471

### Характеристики

- Защищает электрические и электронные устройства от переходных перенапряжений.
- Со звуковым и визуальным сигналом.
- С винтовыми клеммами.

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50/60 Гц
Номинальный ток $I_L$ :	16 А
Порог срабатывания защиты	
- $U_P$ (L/N):	$\leq 1,25$ кВ
- $U_P$ (L/PE, N/PE):	$\leq 1,25$ кВ
Глубина установки:	31 мм

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +40 °C

Поперечное сечение соединительных  
проводов

- для проводов с сечением от: 1,5 мм<sup>2</sup> до 2,5 мм<sup>2</sup>

---

## Указания

- Высокочувствительная защита типа 3 для электрических и электронных устройств от переходных перенапряжений согласно EN 61643-11.
  - Применение только в комбинации с малочувствительной защитой тип 1 и средней защитой тип 2.
  - Применение в сетях TN, TT и IT.
-