

**Двойная розетка SCHUKO 16 A 250 В~  
с shutter в комплекте с установочной рамкой  
для 1-местн. приборной коробки скрытого монтажа**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый	0783 40	1	01	4010337783404
 Серый	0783 42	1	11	4010337783428
 красный	0783 43	1	11	4010337783435
 Синий	0783 46	1	11	4010337783466
 Черный	0783 47	1	11	4010337783473

#### Технические характеристики

Глубина установки:	25 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для проводов с сечением от:	1,5 мм <sup>2</sup> до 2,5 мм <sup>2</sup>
Температура окружающего воздуха	
- shutter:	от 0 °C до 45 °C

#### Указания

- Подходит для любой стандартной приборной коробки.

- Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

---