

**Кнопочный выключатель 10 AX 250 В-с расположенной прямо клавишей двойной
Двухканальный выключатель**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Белый глянцевый	2860 201	1/5	01	4010337065876
 Белый матовый	2860 27	1/5	01	4010337029373
 Антрацитовый	2860 28	1/5	11	4010337029397
 Цвет «алюминий»	2860 26	1/5	11	4010337029380
 Черный матовый	2860 005	1/5	11	4010337038023
 Серый матовый	2860 015	1/5	11	4010337087199
 Нержавеющая сталь	2860 600	1/5	11	4010337021223

Технические характеристики

Глубина установки	
- 2860 ...	28 мм
- 2861 ...	32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов	
- для жестких и гибких проводов до:	2,5 мм ²

Номинальная мощность
- LEDi/ CFLi:

100 Вт
