

**Опорное кольцо Modular Jack 2-местн.  
Опорное кольцо от MJ-01 до MJ-10**



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 Опорное кольцо MJ-01	5601 00	10	01	4010337460015
 Опорное кольцо MJ-02	5602 00	10	01	4010337460022
 Опорное кольцо MJ-03	5603 00	10	01	4010337460039
 Опорное кольцо MJ-04	5604 00	10	01	4010337460046
 Опорное кольцо MJ-05	5605 00	10	01	4010337460053
 Опорное кольцо MJ-06	5606 00	10	01	4010337460060
 Опорное кольцо MJ-07	5607 00	10	01	4010337460077
 Опорное кольцо MJ-08	5608 00	10	01	4010337460084
 Опорное кольцо MJ-09	5609 00	10	01	4010337460091



Опорное кольцо MJ-10

5610 00

10

01

4010337460107

## Указания

- Только для винтового крепления.
- Подходит для установки в каналы.

## Габариты мм

MJ-01, MJ02, MJ-07:	Ш 14,8	В 19,5
MJ-03:	Ш 14,8	В 20,0
MJ-04, MJ-09:	Ш 14,8	В 19,3
MJ-05:	Ш 16,7	В 17,3
MJ-06:	Ш 15,9	В 18,3
MJ-08:	Ш 14,8	В 19,0
MJ-10:	Ш 16,1	В 18,5