

**Вставка: DVI (24+5)  
Разъем**



| Спецификация                                                                                          | Арт. №  | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------|
|  Кремовый глянцевый | 5644 01 | 1/5                 | 01          | 4010337460725 |
|  Белый глянцевый   | 5644 03 | 1/5                 | 01          | 4010337460732 |
|  Черный матовый    | 5644 10 | 1                   | 01          | 4010337460749 |

**Технические характеристики**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Глубина установки              |            |
| - Разъем:                      | мин. 12 мм |
| - Разветвительный кабель:      | мин. 58 мм |
| Длина разветвительного кабеля: | 200 мм     |