

## Svarsapparat utanpåliggande



| Specifikation                                                                                         | Artikelnr.         | FE | PS | EAN           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|---------------|
|  cremevit blank      | 1250 01            | 1  | 18 | 4010337010470 |
|  kritvit blank     | 1250 03<br>5806062 | 1  | 18 | 4010337010487 |
|  kritvit sidenmatt | 1250 27<br>5806064 | 1  | 18 | 4010337010500 |
|  antracit          | 1250 28<br>5806065 | 1  | 18 | 4010337010517 |
|  alufärg           | 1250 26<br>5806063 | 1  | 18 | 4010337010494 |
|  svart matt        | 1250 005           | 1  | 18 | 4010337038641 |
|  grå matt          | 1250 015           | 1  | 18 | 4010337082934 |
|  rostfritt stål    | 1250 600           | 1  | 18 | 4010337020950 |
|  brons             | 1250 603           | 1  | 18 | 4010337099710 |

## Egenskaper

- Kompletterad förmonterad svarsapparat utanpåliggande. Möjliggör en snabb och ren installation.
- Många designvarianter genom integrering i strömställarprogrammet vilket ger ett enhetligt utseende på porttelefon- och elinstallation.
- Montage både med och utan täckram.
- Enkel installation med skruvklämmor som sticks in på montageplattan. Svarsapparaten kontaktas när svarsapparaten sätts fast på montageplattan.
- Enkel demontering av svarsapparaten vid renoveringar.
- Fästhål för montage.
- Signalöverföring och försörjning av svarsapparaten via den kortslutningssäkra 2-trådbussen med skydd mot polförväxling.
- Upp till tre svarsapparater kan parallellkopplas (vid spänningsförsörjning över 2-trådbuss).
- Enmans driftsstart tack vare enkel idrifttagningsprocedur.
- Möjlighet att skilja på ringsignalen hos portringning, våningsringning och internanrop.
- Val av fem olika ringsignalmelodier som kan tilldelas de separata anropsknapparna separat.
- Röststyrningsfunktion (röststyrd talfunktion med bortfiltrering av eko- och bakgrundsljud).
- Genomsläppsfunktion vid höga omgivande ljud under samtal.
- Medhörningsspärr.
- Manöverknapparna med integrerade ljusdioder för statusvisning.

Manöverknapparna på utanpåliggande svarsapparat styr följande funktioner i kombination med reléaktuatorn eller den infällda reléaktuatorn:

- Koppla ljus och andra funktioner.
- Adressering av portöppnaren.
- Inställning av ringsignalmelodin.
- Till- och fränkoppling av ringsignal.
- Svarsfunktion.
- Aktivering av genomsläppsfunktionen.
- Inställning för ringsignal och tal.

---

## Tekniska data

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Spänningsförsörjning:  | DC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss) |
| Omgivningstemperatur:  | 0 °C till +50 °C                |
| Anslutningar           |                                 |
| - Buss med två ledare: | 2 x skruvklämmor                |
| - Våningsanropsknapp:  | 2 x skruvklämmor                |

---

## Hänvisningar

- Kan monteras utan täckram.
- Vid montering med System 55 eller Gira F100 krävs en 2-kanals-täckram utan mellanbalk.
- Vid montage på en apparatdosa krävs en täckram
- Med den här komponenten går det att bygga porttelefonsystem med upp till 70 enheter (t.ex. 1x inbyggnadshögtalare, 5x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 68 x utanpåliggande svarsapparater).

---

## Yttermått mm

|                |      |       |      |
|----------------|------|-------|------|
| System 55:     | B 55 | H 127 | D 20 |
| Platt brytare: | B 70 | H 142 | D 20 |

---