

**Wippschalter 10 AX 250 V~  
Universal-Aus-Wechselschalter**



| Spezifikation                                                                               | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß | 0106 13     | 10 | 15,21              | 13 | 4010337106135 |

**Technische Daten**

|                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt<br>- für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nennleistung<br>- LEDi/ CFLi:                                 | 100 W               |

**Hinweise**

- Auch beleuchtbar anzuschließen.