

## Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach Serienschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	0125 112	1/5	30,06	01	4010337043805

### Technische Daten

#### Einbautiefe

- 0125 ...:	28 mm
- 0128 ...:	32 mm

#### Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	---------------------

#### Nennleistung

- LED/ CFLi:	100 W
--------------	-------