

Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe 2fach Serienschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0125 66	1/5	35,18	13	4010337125662
 Anthrazit	0125 67	1/5	38,84	13	4010337125679
 Farbe Alu	0125 65	1/5	38,84	13	4010337125655

Technische Daten

Einbautiefe

- 0125 ...: 25 mm
- 0128 ...: 28 mm

Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

Nennleistung

- LEDi/ CFLi: 100 W

Hinweise

- Mit abtastbarer Bedienungsführung.
- Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.