

Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Universal-Aus-Wechselschalter



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß | 0136 66 | 1/5 | 41,20 | 13 | 4010337136668 |
|  Anthrazit | 0136 67 | 1/5 | 44,85 | 13 | 4010337136675 |
|  Farbe Alu | 0136 65 | 1/5 | 44,85 | 13 | 4010337136651 |

Technische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Einbautiefe: | 28 mm |
| Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm ² |
| Nennleistung - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Hinweise

- Mit abtastbarer Bedieneinführung.
- Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
- Auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

- Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.