

## Einsatz Wipp-Jalousietaster 10 A 250 V~



| Spezifikation                                                                     | Bestell-Nr. | VE     | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|----|---------------|
|  | 0158 00     | 10/100 | 27,93              | 01 | 4010337158004 |

### Merkmale

- Mit Sperre gegen doppelseitiges Einschalten.
- Elektrisch und mechanisch verriegelt.

### Technische Daten

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Einbautiefe:                          | 28 mm               |
| Anschlussquerschnitt                  |                     |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Hinweise

- Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.