



eNet Funk Umsetzer ZS



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWhSt.	PS	EAN
 Reinweiß	5323 02	1	161,74	42	4010337774068

Merkmale

- Der eNet Funk Umsetzer stellt eine Verbindung zwischen dem eNet und Gira Funk-Bussystem her.
- Steuerung von eNet Aktoren durch Funk-Bussystem Sender bzw. Steuerung von Funk-Bussystem Aktoren durch eNet Sender.
- Empfang von Funk-Bus Befehlen und Umsetzen in eNet Befehle.
- Empfang von eNet Befehlen und Umsetzen in Funk-Bus Befehle.
- 24 Senderkanäle aus beiden Systemen verbindbar.
- Szene 1 bis Szene 5 aus beiden Systemen aufruf- und änderbar.
- Alles-Ein und Alles-Aus aus beiden Systemen aufrufbar.

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	< 1 W
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Funkfrequenz	
- eNet:	868,0 bis 868,6 MHz
- Funkbus:	433,05 bis 434,79 MHz
Reichweite (Freifeld):	ca. 100 m

Hinweise

- Montage in SCHUKO-Steckdose oder Steckdose mit Erdungsstift im Innenbereich.
- Folgende Funkprodukte werden nicht unterstützt:

Funk Controller 0358 18, Funk Präsenzmelder 0318 ..., Funk Raumtemperatur-Sensor mit Uhr 1186 ..., Funk Motorstellantrieb 1187 00, Funk Wächter 180/16 0826 02, Funk Automatikschalter 1306 ..., Funk Fensterkontakt 2256 ...

- Der eNet Funk Sonnensensor Solar 5461 02 wird nicht unterstützt.
- Inkompatibel zur vollverschlüsselten Funkübertragung (AES-CCM).

- Inkompatibel zum eNet Server, Version 2.0.

Abmessungen in mm

B 55

H 125

T 30
