


## Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen 2fach



| Spezifikation   | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend | 0062 112    | 1  | 44,06              | 13 | 4010337043690 |

### Merkmale

- Mit Leitungs- und Kanaleinführung.

### Hinweise

- Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim Schalterprogramm Flächenschalter auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).  
- Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.

### Abmessungen in mm

|        |        |         |        |
|--------|--------|---------|--------|
| 1fach: | B 83,5 | H 83,5  | T 43,5 |
| 2fach: | B 83,5 | H 154,5 | T 43,5 |
| 3fach: | B 83,5 | H 226   | T 43,5 |