



Fußbodenleergehäuse Unterputz mit Klappdeckel



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Alu-Druckguss | 0118 00 | 1 | 206,47 | 17 | 4010337041252 |
|  Edelstahloptik matt | 0118 20 | 1 | 420,75 | 17 | 4010337118206 |

Merkmale

- Fußbodenleergehäuse zum Einbau von Unterputz-Geräten mit Tragringbefestigung aus den Bereichen Installations- und Kommunikationstechnik (z. B. Steckdosen, Steckdosen mit Vollplatte, TAE-Anschlussdosen etc.).
- Für komplette Einheiten sind die Gehäuse mit rückseitig gesetzten Verbindungsklammern nach allen Seiten anreihbar.

Technische Daten

Schutzart: IP41

Hinweise

- Beim Fußbodeneinbau muss über die Vorprägung im Unterteil der Ablauf von evtl. eindringendem Wasser sichergestellt werden.

Abmessungen in mm

| | | | |
|----------------------|-------|-------|--------|
| Alu-Druckguss: | B 112 | H 112 | T 61,5 |
| Edelstahloptik matt: | B 112 | H 112 | T 63,9 |