© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Tastschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe
Universal-Aus-Wechselschalter

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Reinweiß	0126 40	1/5	21,41	01	4010337126409
Grau	0126 42	1/5	21,41	11	4010337126423
Rot	0126 43	1/5	21,41	11	4010337126430
Blau	0126 46	1/5	21,41	11	4010337126461
Schwarz	0126 47	1/5	21,41	11	4010337126478

Technische Daten

Einbautiefe:	28 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Soll dieser Schalter beleuchtet werden, bitte Kontrollschalter vorsehen.

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23.