© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.at

Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Abdeckung und Wippe
Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0136 40	1/5	36,58	01	4010337136408
 Grau	0136 42	1/5	36,58	11	4010337136422
 Rot	0136 43	1/5	36,58	11	4010337136439
 Blau	0136 46	1/5	36,58	11	4010337136460
 Schwarz	0136 47	1/5	36,58	11	4010337136477

Merkmale

- Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Einbautiefe:	28 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/23.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.
