




Tast-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Wippe Universal-Aus-Wechselschalter



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0136 66	1/5	39,46	13	4010337136668
 Anthrazit	0136 67	1/5	42,96	13	4010337136675
 Farbe Alu	0136 65	1/5	42,96	13	4010337136651

Technische Daten

Einbautiefe:	28 mm
Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
Nennleistung - LEDi/ CFLi:	100 W

Hinweise

- Mit abtastbarer Bedieneinführung.
- Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen.
- Auch beleuchtet anschließbar.

Lieferumfang

- Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.