


Einsatz Wippschalter und -taster 10 AX 250 V~ Wechselschalter / Wechseltaster



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Wechselschalter / Wechseltaster | 0139 00 | 1/5 | 24,96 | 01 | 4010337022725 |

Merkmale

- Wippschalter und -taster, bei dem die linke Wippe als Schalter und die rechte Wippe als Taster ausgelegt ist.
- Zum Schalten und Farbsteuern der LED-Orientierungsleuchte.
- Zur manuellen Steuerung von Bewegungsmeldern.
- Zum Ansteuern von Dimmernebenstellen.
- Zum Ansteuern geschalteter Beleuchtung.

Technische Daten

| | |
|---|---------------------|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Anschlussquerschnitt - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm ² |
| Nennleistung - LEDi/ CFLi: | 100 W |