



## Einsatz Jalousietaster bzw. -schalter 10 A 250 V~ für Abdeckung mit Knebel



| Spezifikation  | Bestell-Nr. | VE  | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  Gruppentaster bzw. -schalter 1-polig 0154 00   |             | 1/5 | 30,30              | 01 | 4010337154006 |
|  Gruppentaster bzw. -schalter 2-polig 0157 00 |             | 1/5 | 41,41              | 01 | 4010337157007 |

### Technische Daten

|  |                     |
|--|---------------------|
| Einbautiefe:                                     | 31 mm               |
| Anschlussquerschnitt<br>- für starre Leiter bis: | 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Hinweise

- Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.
- Tasterfunktion bei Drehung des Knebels. Nach Entfernen der Messingarretierung Tasterfunktion bei kleiner Drehung des Knebels. Bei vollständiger Drehung des Knebels rastet der Schalter ein.
- Lieferfähigkeit vorausgesetzt.