



**Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Vollplatte
Standard 55, Serienschalter**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	0175 01	1	37,72	01	4010337175018
 Reinweiß glänzend	0175 03	1	37,72	01	4010337175032

Merkmale

- Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe: 30 mm

Anschlussquerschnitt
- für Leiter bis: 2,5 mm²

Hinweise

- Nicht bruchsicher.
- Passend in jede handelsübliche Gerätedose.