

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Überspannungsschutz



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	0451 40	1/5	203,40	02	4010337451402
 Grau	0451 42	1/5	203,40	02	4010337451426
 Rot	0451 43	1/5	203,40	02	4010337451433
 Blau	0451 46	1/5	203,40	02	4010337451464
 Schwarz	0451 47	1/5	203,40	02	4010337451471

Merkmale

- Schützt Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen.
- Mit akustischem und optischem Signal.
- Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V, 50/60 Hz
Nennstrom I _N :	16 A
Schutzpegel	
- U _P (L/N):	≤ 1,25 KV
- U _P (L/PE, N/PE):	≤ 1,25 KV
Einbautiefe:	31 mm

Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Anschlussquerschnitt - für Leiter von:	1,5 mm ² bis 2,5 mm ²

Hinweise

- Feinschutz Typ 3 für Elektro- und Elektronikgeräte vor transienten Überspannungen nach EN 61643-11.
 - Einsatz nur in Kombination mit Grobschutz Typ 1 und Mittelschutz Typ 2.
 - Einsatz in TN-, TT-, und IT-Netzen.
-