


Notrufset komplett mit Abdeckrahmen Gira E2



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß glänzend | 0495 88 | 1 | 337,87 | 34 | 4010337495888 |

Merkmale

- Rufmodul mit roter LED-Signalleuchte, integriertem potenzialfreien Kontakt, wahlweise zuschaltbarem Summer (Dauerton) sowie der Möglichkeit zur Einstellung von Blinklicht bzw. Dauerlicht.
- Zugtaster mit 2,5 m langer Zugschnur mit rotem Knauf und Beruhigungslicht im Tastergehäuse, für Wand- als auch Deckenmontage geeignet.
- Abstelltaster mit grüner Abstelltaste.
- Netzteil Unterputz 250 mA.
- Optional kann das Rufset um eine Dienstzimmereinheit mit integriertem Schallgeber für akustische Rufsignalisierung, grüne Anwesenheitstaste mit Anwesenheitslicht, sowie gelber Summer-Abstelltaste erweitert werden.

Technische Daten

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Netzteil | |
| - Eingangsspannung: | AC 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz |
| - Eingangsstrom: | 180 mA |
| - Ausgangsspannung: | DC 24 V |
| - Ausgangsstrom: | 250 mA |
| Umgebungstemperatur: | + 5 °C bis + 40 °C |
| Länge Zugschnur: | 2,5 m |
| Montage: | Gerätedosen |

Hinweise

- Für Installation nach DIN VDE 0834 unterbrechungsfreie Spannungsversorgung verwenden.
- Zur Erweiterung des Notrufsets können die Komponenten einzeln nachgekauft werden.