


Riegelschaltkontakt/VdS



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	0924 00	1	51,34	03	4010337924005

Merkmale

- Elektromechanischer Kontakt zur Verschlussüberwachung von Türen.
- Kontakt wird unzugänglich in das Schließblech des Türrahmens eingelassen und beim Verschließen der Tür durch den Schlossriegel betätigt.
- Schaltpunkt des Riegelschaltkontakts kann funktionsgerecht angepasst werden.
- Mit Schalthebelverlängerung zur Anpassung an größere Riegelausschnitte oder spezielle Riegelformen.

Technische Daten

Kontaktart:	Wechsler
Schaltspannung:	max. DC 30 V
Schaltstrom:	5 bis 300 mA
Kontaktbelastung:	max. 3 W/VA
Anschlussleitung:	3 m
Schutzart:	IP 67

Hinweise

- VdS-Anerkennung G 190 008

Abmessungen in mm

Kontakt:	B 11	H 40	T 22
----------	------	------	------