


Externe Kamera



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWhSt. | PS | EAN |
|--|-------------|----|---------------------|----|---------------|
|  Reinweiß | 1220 00 | 1 | 616,03 | 10 | 4010337100058 |

Merkmale

- Externe Kamera für die Wand- und Deckenmontage mit variablem Objektiv, integrierter IR-LED-Beleuchtung und automatischem Weißabgleich.
- Die Kamera kann beliebig im Eingangsbereich installiert und über das TKS-Kamera-Gateway in das Gira Türkommunikationssystem integriert werden.
- Lichtempfindlicher Chipsatz für klare Bilddarstellung bei schwachen Lichtverhältnissen.
- Einschaltbare IR-LEDs für Videoüberwachung bei völliger Dunkelheit.
- Kameramodul und Gehäuse für eine einfache und schnelle Installation.
- Kameramodul in drei Achsen einstellbar.

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| Nennspannung: | DC 12 V +10 % |
| Stromaufnahme - DC 12 V: | max. 500 mA |
| Anschlüsse: | 1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x Spannungsversorgung (DC) |
| Kamera | |
| - Bildaufnehmer: | 1/2,9" Progressiv Scan CMOS |
| - Typ: | Vario, manuell |
| - Objektiv: | 2,8 bis 12 mm |
| - Auflösung: | 480 TVL |
| - Horizontaler Blickwinkel: | 28° bis 85° |
| Tag-/Nachtumschaltung: | Elektromechanischer IR-Cut Filter |
| Electronic-Shutter-Regelung: | 1/50 bis 1/50 000 s |
| Kamerasteuerung: | On-Screen-Display (OSD), Joystick am Kabel |
| Mindestbeleuchtung | |
| - Tag: | 0,05 lx |
| - IR-Modus: | 0 lx |
| IR LED: | 24 LED |

| | |
|----------------------|-------------------|
| IR Reichweite: | 20 m |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +60 °C |
| Schutzart: | IP66 |
| Luftfeuchtigkeit: | max. 90% |
| Gewicht: | ca. 660 g |

Abmessungen in mm

| | | |
|-----------------|-------|---------|
| Externe Kamera: | Ø 126 | H 100,3 |
|-----------------|-------|---------|
