


## Externe Kamera



| Spezifikation  | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWhSt. | PS | EAN           |
|--|-------------|----|---------------------|----|---------------|
|  Reinweiß | 1220 00     | 1  | 616,03              | 10 | 4010337100058 |

## Merkmale

- Externe Kamera für die Wand- und Deckenmontage mit variablem Objektiv, integrierter IR-LED-Beleuchtung und automatischem Weißabgleich.
- Die Kamera kann beliebig im Eingangsbereich installiert und über das TKS-Kamera-Gateway in das Gira Türkommunikationssystem integriert werden.
- Lichtempfindlicher Chipsatz für klare Bilddarstellung bei schwachen Lichtverhältnissen.
- Einschaltbare IR-LEDs für Videoüberwachung bei völliger Dunkelheit.
- Kameramodul und Gehäuse für eine einfache und schnelle Installation.
- Kameramodul in drei Achsen einstellbar.

## Technische Daten

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Nennspannung:                | DC 12 V +10 %  |
| Stromaufnahme<br>- DC 12 V:  | max. 500 mA  |
| Anschlüsse:                  | 1 x Video (HD-TVI, BNC), 1 x Video (FBAS, BNC), 1 x Spannungsversorgung (DC) |
| Kamera                       |  |
| - Bildaufnehmer:             | 1/2,9" Progressiv Scan CMOS  |
| - Typ:                       | Vario, manuell   |
| - Objektiv:                  | 2,8 bis 12 mm  |
| - Auflösung:                 | 480 TVL  |
| - Horizontaler Blickwinkel:  | 28° bis 85°  |
| Tag-/Nachtumschaltung:       | Elektromechanischer IR-Cut Filter  |
| Electronic-Shutter-Regelung: | 1/50 bis 1/50 000 s  |
| Kamerasteuerung:             | On-Screen-Display (OSD), Joystick am Kabel                                   |
| Mindestbeleuchtung           |  |
| - Tag:                       | 0,05 lx  |
| - IR-Modus:                  | 0 lx   |
| IR LED:                      | 24 LED   |

---

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| IR Reichweite:       | 20 m              |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +60 °C |
| Schutzart:           | IP66              |
| Luftfeuchtigkeit:    | max. 90%          |
| Gewicht:             | ca. 660 g         |

---

## Abmessungen in mm

|                 |       |         |
|-----------------|-------|---------|
| Externe Kamera: | Ø 126 | H 100,3 |
|-----------------|-------|---------|

---