


Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	1259 00	1	113,19	18	4010337259008

Merkmale

- Bis zu zwölf mechanische Klingeltaster anschließbar.
- Weitere Klingeltaster können über zusätzliche Erweiterungsmodule angeschlossen werden.
- Es können bis zu elf Erweiterungsmodule an einen Einbaulautsprecher angeschlossen werden.
- Wechselspannungsabfrage der Klingeltastenanschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten.
- Kleine Bauform.
- Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss.
- Befestigung des Erweiterungsmoduls durch Schrauben oder Kleben.

Technische Daten

Anschlüsse	
- mech. Klingeltaster:	12 x Schraubklemme
- gemeinsame Masse der Klingeltaster:	1 x Schraubklemme
- Verbindungskabel:	2 x Steckerleiste
Schutzart:	IP44
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +70 °C

Hinweise

- Modul zur Erweiterung des Einbaulautsprechers, wenn mehr als acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden sollen.
- Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP).
- Schutzart IP44 nur in Verbindung mit einer geeigneten Front bzw. im verbauten Zustand.

Lieferumfang

- Das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen in mm

inkl. Befestigungslasche:	B 67	H 66,4	T 27
ohne Befestigungslasche:	B 67	H 56	T 27
