




Türstation 3fach TX_44



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Reinweiß | 1261 66 | 1 | 357,03 | 18 | 4010337261667 |
|  Anthrazit | 1261 67 | 1 | 367,44 | 18 | 4010337261674 |
|  Farbe Alu | 1261 65 | 1 | 367,44 | 18 | 4010337261650 |

Merkmale

- Montage in handelsüblichen Unterputz-Gerätedosen.
- Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44.
- Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit um weitere Komponenten wie Ruftasten, Info-Modul, Farbkamera, Keyless In.
- Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
- Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
- Wetterfester Lautsprecher.
- Hochwertiges Elektretmikrofon.
- Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung).
- Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht.
- Quittungston bei Ruftastenbetätigung.
- Sprechlautstärke einstellbar.
- Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff.
- Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar.
- Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.
- Binäreingang zum Anschluss eines potenzialfreien Tasters (Schließer) als Ruftaster.
- Ruftaster 3fach

Technische Daten

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Spannungsversorgung: | über 2-Draht-Bus |
| Anschlüsse Busankoppler | |
| - 2-Draht-Bus: | 2 x Schraubklemme |

| | |
|---------------------|-------------------|
| - Zusatzversorgung: | 2 x Schraubklemme |
| - Binäreingang: | 2 x Schraubklemme |
| - Verbindungskabel: | 2 x Steckerleiste |
| - Video: | 1 x Steckerleiste |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Anschlüsse Sprecheinsatz | |
| - Verbindungskabel: | 2 x Steckerleiste |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +70 °C |
|----------------------|-------------------|

| | |
|------------|------|
| Schutzart: | IP44 |
|------------|------|

| | |
|--------------|-------|
| Einbautiefe: | 30 mm |
|--------------|-------|

Hinweise

- Werden nur zwei Ruftaster benötigt, bitte Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach verwenden.

Abmessungen in mm

| | | |
|-----------------|------|------|
| Namensschilder: | B 62 | H 18 |
|-----------------|------|------|