



## Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage 2fach



| Spezifikation  | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert) | 1362 27     | 1  | 81,98              | 17 | 4010337362272 |
|  Aluminium                            | 1362 26     | 1  | 68,34              | 17 | 4010337362265 |

### Merkmale

- Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung.
- Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.
- Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.

### Hinweise

- Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).
- Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.

### Abmessungen in mm

|               |     |    |    |
|---------------|-----|----|----|
| 1fach:        | 87  | 86 | 53 |
| 2fach:        | 158 | 86 | 53 |
| 3fach:        | 230 | 86 | 53 |
| 5fach:        | 372 | 86 | 53 |
| 5fach 600 mm: | 587 | 86 | 53 |
| 8fach:        | 587 | 86 | 53 |