



**Profil 55 für senkrechte und waagerechte Montage
5fach 600 mm**



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert) | 1365 27 | 1 | 169,76 | 17 | 4010337365273 |
|  Aluminium | 1365 26 | 1 | 149,64 | 17 | 4010337365266 |

Merkmale

- Mit rückseitiger und seitlicher Leitungs- und Kanaleinführung.
- Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.
- Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.

Hinweise

- Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).
- Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.

Abmessungen in mm

| | | | |
|---------------|-----|----|----|
| 1fach: | 87 | 86 | 53 |
| 2fach: | 158 | 86 | 53 |
| 3fach: | 230 | 86 | 53 |
| 5fach: | 372 | 86 | 53 |
| 5fach 600 mm: | 587 | 86 | 53 |
| 8fach: | 587 | 86 | 53 |