









Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4fach für KNX



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	2100 01	1	353,15	06	4010337048022
 Reinweiß glänzend	2100 03	1	353,15	06	4010337048039
 Reinweiß seidenmatt	2100 27	1	353,15	06	4010337048060
 Anthrazit	2100 28	1	355,79	06	4010337048077
 Farbe Alu	2100 26	1	360,07	06	4010337048053
 Schwarz matt	2100 005	1	360,07	06	4010337037255
 Grau matt	2100 015	1	360,07	06	4010337083016
 Edelstahl	2100 600	1	367,60	06	4010337021520

Merkmale

- Mit dem Stellrad wird der Temperatursollwert verschoben.
- Ein Präsenztaster dient zur Umschaltung zwischen Komfort- und Stand-by-Betrieb.
- Die aktuellen Zustände werden am Stetigregler durch LEDs angezeigt.

Technische Daten

Einbautiefe: 23 mm
