

| | |
|--------------------------|------------------------|
| - Last: | Schraubklemmen |
| Nennspannung: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Schaltspannung AC: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Schaltvermögen AC 230 V: | 6 A / AC1 |
| Schaltspannung DC: | DC 12 bis 48 V |
| Schaltvermögen | |
| - DC 12/24 V: | 6 A |
| - DC 48 V: | 3 A |
| Anschlussquerschnitt: | max. 4 mm ² |

Hinweise

- Montage auf DIN-Hutschiene.

Lieferumfang

- Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4
