

EnOcean Funk Wandsender 2fach



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 2422 01 | 1 | 96,75 | 02 | 4010337060420 |
|  Reinweiß glänzend | 2422 03 | 1 | 96,75 | 02 | 4010337060437 |
|  Reinweiß seidenmatt | 2422 27 | 1 | 96,75 | 02 | 4010337060451 |
|  Anthrazit | 2422 28 | 1 | 99,43 | 02 | 4010337060468 |
|  Farbe Alu | 2422 26 | 1 | 103,42 | 02 | 4010337060444 |
|  Schwarz matt | 2422 005 | 1 | 103,42 | 02 | 4010337037095 |
|  Grau matt | 2422 015 | 1 | 103,42 | 02 | 4010337084648 |

Merkmale

- Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems.
- Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
- Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich.

Technische Daten

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
| Reichweite | |
| - im Freifeld: | bis 300 m |
| - in Gebäuden: | ca. 30 m |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +65 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | 0 bis 95 % (keine Betauung) |

Hinweise

- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
 - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern.
-

Lieferumfang

- Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
-