








## Bluetooth® Wandsender 1fach



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Cremeweiß glänzend	2461 01	1	106,45	02	4010337110712
 Reinweiß glänzend	2461 03	1	106,45	02	4010337101598
 Reinweiß seidenmatt	2461 27	1	106,45	02	4010337101604
 Anthrazit	2461 28	1	108,91	02	4010337101611
 Farbe Alu	2461 26	1	112,62	02	4010337101628
 Schwarz matt	2461 005	1	112,62	02	4010337101635
 Grau matt	2461 015	1	112,62	02	4010337110729

### Merkmale

- Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth® Funkempfänger aus dem System 3000 oder von Drittanbietern, z. B. Casambi.
- Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.

- Konfiguration per App oder NFC.

---

## Technische Daten

Funkfrequenz:	2,402 - 2,480 GHz
Funkprotokoll:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Schnittstelle:	NFC
Reichweite	
- im Freifeld:	bis 75 m
- in Gebäuden:	ca. 10 m
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +65 °C
Luftfeuchtigkeit:	0 bis 95 % (keine Betauung)

---

## Hinweise

- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
  - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar.
- 

## Lieferumfang

- Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
-