

## Bluetooth Wandsender 2fach



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	2462 01	1	97,20	02	4010337110736
Reinweiß glänzend	2462 03	1	97,20	02	4010337101642
Reinweiß seidenmatt	2462 27	1	97,20	02	4010337101659
Anthrazit	2462 28	1	99,41	02	4010337101680
Farbe Alu	2462 26	1	102,72	02	4010337101673
Schwarz matt	2462 005	1	102,72	02	4010337101666
Grau matt	2462 015	1	102,72	02	4010337110743

### Merkmale

- Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth Funkempfänger.
- Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
- Konfiguration per App über NFC.

## Technische Daten

Funkfrequenz:	2,402 - 2,480 GHz
Funkprotokoll:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Schnittstelle:	NFC
Reichweite	
- im Freifeld:	bis 75 m
- in Gebäuden:	ca. 10 m
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +65 °C
Luftfeuchtigkeit:	0 bis 95 % (keine Betauung)

---

## Hinweise

- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
  - Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira Bluetooth Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern, z. B. Casambi.
- 

## Lieferumfang

- Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.
-