

Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  | 2470 00 | 1/5 | 68,01 | 02 | 4010337104421 |

Merkmale

- Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V~.
- Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen.
- Interner Temperatursensor.
- Geräuschloses Schalten.
- Ausgangssignal: Pulsweitenmodulation (PWM).
- Für Ventiltyp „stromlos geschlossen“.
- Einstellbereich der Raumtemperatur kann mit Einstellringen eingeschränkt werden.
- Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils).

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Nennspannung: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Stand-by: | <0,5 W |
| Anzahl der Stellantriebe: | 1 bis 10 |
| Montage: | in Gerätedose nach DIN 49073 |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |