

Klemmleiste 6fach 230 V~

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	2479 00	1	102,25	02	4010337110187

Merkmale

- Klemmleiste für die Verdrahtung von Raumtemperaturreglern und thermischen Stellantrieben.

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	230 V, 50 VA
Sicherung - 230 V:	T4AH
Anzahl - Heizzonen:	6
- Raumtemperaturregler:	max. 6
- Stellantriebe:	max. 15
Einschaltstrom - pro Stellantrieb:	max. 500 mA
Nennlast - alle Antriebe:	max. 24 W
Schaltleistung - Pumpensteuerung:	2 A / 200 VA induktiv
Anschlüsse	
- Pumpensteuerung:	1
- Heizen/Kühlen-Umschaltung:	1
- externer Timer:	1
- Raumtemperaturregler:	6
- Spannungsversorgung 230 V:	1
Wirksinn:	NC
Wirkungsweise:	Typ 1 / Typ 1.C
Schutzklasse:	II

Umgebungsfeuchtigkeit:	80% nicht kondensierend
Umgebungstemperatur:	0 bis +50 °C
Klemmbarer Leiterquerschnitt:	0,2 bis 1,5 mm ²
Abmessungen - B x H x T:	326,5 x 90 x 50 mm