









Steckdose British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ geschaltet, mit Shutter System 55



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|--|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  Cremeweiß glänzend | 2778 01 | 10 | 20,20 | 29 | 4010337079477 |
|  Reinweiß glänzend | 2778 03 | 10 | 20,20 | 29 | 4010337079484 |
|  Anthrazit | 2778 28 | 10 | 22,73 | 29 | 4010337079507 |
|  Farbe Alu | 2778 26 | 10 | 26,64 | 29 | 4010337079491 |
|  Schwarz matt | 2778 005 | 10 | 26,64 | 29 | 4010337037750 |
|  Grau matt | 2778 015 | 10 | 26,64 | 29 | 4010337086390 |
|  Edelstahl (lackiert) | 2778 600 | 10 | 30,26 | 29 | 4010337022091 |

Merkmale

- Mit Schraubklemmen.

Technische Daten

Einbautiefe: 20 mm

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.
 - Weitere Funktionen und Varianten auch für die 80er BS-Dose auf Anfrage erhältlich.
-