© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.at

Steckdose British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ geschaltet, mit Shutter System 55



| Spezifikation | | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---------------|----------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
| | Cremeweiß glänzend | 2778 01 | 10 | 21,64 | 29 | 4010337079477 |
| | Reinweiß glänzend | 2778 03 | 10 | 21,64 | 29 | 4010337079484 |
| | Reinweiß seidenmatt | 2778 27 | 10 | 21,64 | 29 | 4010337036418 |
| | Anthrazit | 2778 28 | 10 | 24,35 | 29 | 4010337079507 |
| ·· <u>!</u> | Farbe Alu | 2778 26 | 10 | 28,53 | 29 | 4010337079491 |
| | Schwarz matt | 2778 005 | 10 | 28,53 | 29 | 4010337037750 |
| | Grau matt | 2778 015 | 10 | 28,53 | 29 | 4010337086390 |
| | Edelstahl (lackiert) | 2778 600 | 10 | 32,42 | 29 | 4010337022091 |

GIRA Datenblatt

katalog.gira.at

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.at

| Merkmale | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|--|
| - Mit Schraubklemmen. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Technische Daten | | | | | | |
| Einbautiefe: | 20 mm | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Hinweise | | | | | | |
| - Nur für Schraubbefestigung.- Weitere Funktionen und Varianten auch für die 80er BS-Dose auf Anfrage erhältlich. | | | | | | |