




Einsatz Wippschalter 10 AX 250 V~ Ausschalter 2-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 mit Befestigungskrallen	3102 00	10	21,02	01	4010337038672
 ohne Befestigungskrallen	3812 00	1	21,02	01	4010337038689

Technische Daten

Einbautiefe

- 3102 00:	32 mm
- 3812 00:	23 mm

Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis:	2,5 mm ²
---------------------------------------	---------------------

Nennleistung

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.