

**Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Montageplatte**  
**Universal-Aus-Wechselschalter**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	3106 13	10	18,43	14	4010337112396

#### Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

#### Technische Daten

Anschlussquerschnitt  
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>

Nennleistung  
- LEDi/ CFLi: 100 W

#### Lieferumfang

- Alle Geräte werden komplett mit Montageplatte, Leitungs- und Kanaleinführung geliefert.