


Wippschalter 10 AX 250 V~ Universal-Aus-Wechselschalter



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|----|---------------|
|  Grau | 3106 30 | 10/100 | 17,78 | 24 | 4010337123927 |

Merkmale

- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²

Nennleistung
- LEDi/ CFLi: 100 W

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.