


## Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld und orangem LED-Beleuchtungselement 230 V Ausschalter 2-polig



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	3112 30	10	46,55	14	4010337123873

### Merkmale

- Mit orangem LED-Beleuchtungselement.
- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

### Technische Daten

- Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nennleistung
- LEDi/ CFLi: 100 W

### Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

### Lieferumfang

- Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigegefügt.
- Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigegefügt.
- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 1,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.