




**Einsatz Wipp-Kontrollschalter  
10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ Serienschalter**



| Spezifikation  | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|--|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  mit Befestigungskrallen   | 3115 00     | 10 | 31,99              | 01 | 4010337064473 |
|  ohne Befestigungskrallen | 3825 00     | 1  | 31,99              | 01 | 4010337038900 |

**Technische Daten**

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Einbautiefe                           |                     |
| - 3115 00:                            | 32 mm               |
| - 3825 00:                            | 23 mm               |
| Anschlussquerschnitt                  |                     |
| - für starre und flexible Leiter bis: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nennleistung                          |                     |
| - LEDi/ CFLi:                         | 100 W               |

**Lieferumfang**

- Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.