


**Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~ mit orangem LED-Beleuchtungselement 230 V~ mit Montageplatte  
Universal-Aus-Wechselschalter**

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß	3116 13	10	32,51	13	4010337112471

**Merkmale**

- Mit LED-Beleuchtungselement.
- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

**Technische Daten**

- Anschlussquerschnitt  
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Nennleistung  
- LEDi/ CFLi: 100 W

**Hinweise**

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

**Lieferumfang**

- Alle Geräte werden komplett mit Montageplatte, Leitungs- und Kanaleinführung geliefert.