


**Wipp-Kontrollschalter 10 AX 250 V~
mit Beschriftungsfeld
Universal-Aus-Wechselschalter**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	3116 31	1	52,44	14	4010337123842

Merkmale

- Mit orangem LED-Beleuchtungselement.
- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast

Technische Daten

- Anschlussquerschnitt
- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm²
- Nennleistung
- LEDi/ CFLi: 100 W

Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

Lieferumfang

- Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigelegt.
- Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigelegt.