

**Wipp-Kontrollschatzter 10 AX 250 V~  
mit Beschriftungsfeld  
Universal-Aus-Wechselschalter**



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Grau	3116 31	1	56,18	14	4010337123842

## Merkmale

- Mit orangem LED-Beleuchtungselement.
- Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
- Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
- Spannungsprüfung von vorn möglich.
- Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
- Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
- Gut zugängliche Lösehebel.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.
- Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
- Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
- Wassergeschützt Aufputz IP66

## Technische Daten

### Anschlussquerschnitt

- für starre und flexible Leiter bis: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Nennleistung

- LEDi/ CFLi: 100 W

## Hinweise

- Auch beleuchtbar anzuschließen.

## Lieferumfang

- Beschriftungsschild "Heizung Ein/Aus", "VERWARMING AAN/UIT" ist beigelegt.
  - Leitungseinführung 2fach (Zwillingseinführung) ist beigelegt.
  - Oranges LED-Beleuchtungselement 230 V~ 0,5 mA ist im Lieferumfang enthalten.
-